



PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL DVIGALA BARTOL d.o.o.


Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069, Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu

Konzolni žerjav za stensko montažo, model PMS

Lahka jeklena konstrukcija nizke montažne višine in z nosilcem, ki se ne zvija. Konzolna ročica je opremljena z ležajem in stenskim nosilcem, ki omogoča montažo žerjava na betonsko steno. Montaža konzolnega žerjava na steno v kombinaciji z napajanjem prek kabla z več obešali lahko pomeni omejeno območje vrtenja konzolne ročice. V tem primeru je treba namestiti zapore vrtenja (blažilce).

Možnosti

- Zapore vrtenja (blažilce) za določanje fiksnega območja vrtenja je mogoče namestiti na konstrukcijski lokaciji.
- Zavora vrtenja – za nadzor hitrosti konzolne ročice med vrtenjem. Priporočamo pri konzolnih ročicah, daljših od 5 m ali pri montažni višini, večji od 4 m. Tako se prepreči nenadzorovano gibanje konzolne ročice. Debelejša plast barve (120 μ m) ali vroče pocinkano jeklo za uporabo na prostem.
- Ročna blokirna naprava, ki ročico drži v fiksnem položaju (zaščita pred vetrom).
- Okrov mačka za uporabo na prostem.



Standardni obseg dostave, model PMS

Model	Nosilnost kg	Dolžina konzolne ročice v mm 2000	Dolžina konzolne ročice v mm 2500	Dolžina konzolne ročice v mm 3000	Dolžina konzolne ročice v mm 3500	Dolžina konzolne ročice v mm 4000	Dolžina konzolne ročice v mm 4500	Dolžina konzolne ročice v mm 5000	Dolžina konzolne ročice v mm 5500	Dolžina konzolne ročice v mm 6000	Dolžina konzolne ročice v mm 6500	Dolžina konzolne ročice v mm 7000
PMS 50	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DVIGALA BARTOL d.o.o. Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069,
Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	Nosilnost kg	Dolžina konzolne ročice v mm 2000	Dolžina konzolne ročice v mm 2500	Dolžina konzolne ročice v mm 3000	Dolžina konzolne ročice v mm 3500	Dolžina konzolne ročice v mm 4000	Dolžina konzolne ročice v mm 4500	Dolžina konzolne ročice v mm 5000	Dolžina konzolne ročice v mm 5500	Dolžina konzolne ročice v mm 6000	Dolžina konzolne ročice v mm 6500	Dolžina konzolne ročice v mm 7000
PMS 80	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 125	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 200	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 250	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 400	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 800	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 1000	1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
PMS 1600	1600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
PMS 2000	2000	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
PMS 2500	2500	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Obseg dobave:

- Električni sistem vključuje glavno stikalo, ki ga je mogoče zakleniti, in sistem za napajanje prek okroglega kabla s cevmi za podpiranje kabla, ki omogoča uporabo konzolnih ročic do 4000 mm dolžine.
- Pri dolžini ročice od 4500 mm naprej je ročica opremljena s sistemom za napajanje prek kabla z več obešali. Zaradi povešanja kabla pri nizko montiranih žerjavih tudi pri krajših ročicah priporočamo uporabo kabla z več obešali.
- Zapore mačka spredaj in zadaj.
- Žerjavu sta priložena priročnik za uporabo in celotna proizvajalčeva dokumentacija.

Nosilci in stena za montažo spadajo v uporabnikovo področje odgovornosti.

Druge možnosti pritrjevanja, na primer privarjeni nosilci, stropna montaža itd. so na voljo po naročilu.

Če so konzolni žerjavi za stensko montažo nameščeni neposredno na zid ter je uporabljeno napajanje prek kabla z več obešali, je lahko, odvisno od velikosti mačka oz. škripca, območje vrtenja omejeno.

Vrtljivo območje:

180°

Montaža:

- Stenska montaža je izvedena z uporabo skoznjih vijakov; ti gredo skozi zid, na drugi strani pa je nanje z maticami privita sidrna plošča.
- Montaža na steber s sidrnimi vijaki in stenskim nosilcem. Plošča nosilca maks. 500 mm, sidrni vijaki (drogovi z navojem) maks. 1000 mm.
- Alternativni sistemi za montažo so na voljo po naročilu.